



Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Într-o versiune dreaptă (Figura 1).

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

WF	18,8 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lungime cap L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Mărime coadă	20 mm
CWX	4,76 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Mărimea plăcuței	32 mm

Denumirea producătorului	HELIR 2020-3T20
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire