



Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	273766 25/3
GTIN	7291075031768
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
WF	23,8 mm
Lungime cap L ₁	36,4 mm
Lungimea totală L	140 mm
Mărime coadă	25 mm
Serie	HELI-GRIP
CUTDIA	40 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
Mărimea plăcuței	32 mm
Denumirea producătorului	HELIR 2525-3T20

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire