



## Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 16/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Execuție:

Într-o versiune dreaptă (Figura 1).

#### Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

Lungime cap $L_1$	30 mm
Mărime coadă	16 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	12 mm
Lungimea totală L	135 mm
Lățime de canelare w	3 mm
WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

Denumirea producătorului	HELIR 1616-3T12
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire