



Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 16/4mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273766 16/4 |
| GTIN | 7291075032130 |
| Clasa articolului | 26D |

Descriere

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Serie | HELI-GRIP |
| Adâncime de retezare t_{max} | 12 mm |
| WF | 14,4 mm |
| Lungime cap L_1 | 29 mm |
| Lățime de canelare w | 4 mm |
| Mărime coadă | 16 mm |
| Lungimea totală L | 135 mm |
| CWX | 4,76 mm |
| CUTDIA | 32 mm |
| WB | 3,2 mm |
| Denumirea producătorului | HELIR 1616-4T12 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Este posibilă canelarea axială | da |
| Tip produs | Cap de strunjire |