



## Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Clasa articolului	26D

### Descriere

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

Lungime cap L <sub>1</sub>	42 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Mărime coadă	25 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lungimea totală L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Mărimea plăcuței	20 mm
Denumirea producătorului	HELIR 2525-4T25

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire