



## Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 20/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273766 20/5
GTIN	7291075031720
Clasa articolului	26D

### Descriere

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	42 mm
Serie	HELI-GRIP
Mărime coadă	20 mm
WF	17,9 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
Denumirea producătorului	HELIR 2020-5T25
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire