



## Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 25/40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

### Descriere tehnică

Serie	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Lungimea totală L	135 mm
HBH	8 mm
Mărime coadă	25 mm
WF	23,7 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Denumirea producătorului	PCHR 25-D40-3-IQ
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire