



## Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 20/40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

### Descriere tehnică

Lungime cap L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
Lungimea totală L	135 mm
Mărime coadă	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Denumirea producătorului	PCHR 20-D40-3-IQ
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire