



## Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 16/32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273576 16/32
GTIN	7291075318333
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

### Descriere tehnică

WF	15,5 mm
Mărime coadă	16 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBH	10 mm
Lungimea totală L	120 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	33,6 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Denumirea producătorului	PCHR 16-D32-2-IQ
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire