



## Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, stânga, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 16/22mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273577 16/22
GTIN	7291075318128
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

### Descriere tehnică

Lungime cap L <sub>1</sub>	26,9 mm
Lungimea totală L	120 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Mărime coadă	16 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
HBL	23,2 mm
Denumirea producătorului	PCHL 16-D22-2-IQ
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire