



Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, stânga, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 25/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

Descriere tehnică

HBH	8 mm
Lungimea totală L	135 mm
Mărime coadă	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Lungime cap L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Denumirea producătorului	PCHL 25-D40-3-IQ
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire