



Insertii de tăiere FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/32mm



Date comandă

Numărul de comandă	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Clasa articolului	26K

Descriere

Execuție:

Pentru tije de strunjire, materiale dure și cazuri de aplicare dificile. Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție pronunțată. Viteze de alimentare medii până la mari.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273576 – 273577.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț R	0,2 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,03 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Avans f	0,04 - 0,14 mm/rot
Toleranță rază la colț R	0,03 mm

Serie	FLASHPENTA
Denumirea producătorului	PMN D32-2C02 IC908
Numărul de schimbări / tășuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	C
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC908
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare