



Suport de prindere HELIGRIP HELI, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 16/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Într-o versiune dreaptă (Figura 1).

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Mărime coadă	16 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	135 mm
Adâncime de retezare t_{max}	12 mm
Lungime cap L_1	30 mm
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm

Denumirea producătorului	HELIL 1616-3T12
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire