



Suport de prindere HELIGRIP HELI, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 16/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Mărime coadă	16 mm
WF	14,4 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lungimea totală L	135 mm
Lungime cap L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Adâncime de retezare t _{max}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
CUTDIA	32 mm
Denumirea producătorului	HELIL 1616-4T12

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire