



## Suport de prindere HELIGRIP HELI, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Clasa articolului	26D

### Descriere

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
Denumirea producătorului	HELIL 2525-3T20
Tip de utilizare	stânga

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire