



Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, pe dreapta, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 16/34mm



Date comandă

Numărul de comandă	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Clasa articolului	26D

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	10 mm
Mărime coadă	16 mm
Serie	PENTACUT
Lungime cap L_1	31 mm
Lungimea totală L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Mărimea plăcuței	20 mm
Denumirea producătorului	PCHR 16-34
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

