



Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, pe dreapta, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 25/24mm



Date comandă

Numărul de comandă	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Clasa articolului	26D

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	19,5 mm
Adâncime de retezare t_{max}	6,5 mm
Lungimea totală L	135 mm
Serie	PENTACUT
Mărime coadă	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Denumirea producătorului	PCHR 25-24
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

