



Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, stânga, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 12/24mm



Date comandă

Numărul de comandă	273925 12/24
GTIN	7291075171945
Clasa articolului	26D

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

Descriere tehnică

Serie	PENTACUT
Lungimea totală L	120 mm
Mărime coadă	12 mm
Adâncime de retezare t_{max}	6,5 mm
Lungime cap L_1	19,5 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Denumirea producătorului	PCHL 12-24
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

