



Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, pe dreapta, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 20/34mm



Date comandă

Numărul de comandă	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Clasa articolului	26D

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	10 mm
Serie	PENTACUT
Lungimea totală L	120 mm
Lungime cap L_1	31 mm
Mărime coadă	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Denumirea producătorului	PCHR 20-34
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

