



Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, stânga, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 25/34mm



Date comandă

Numărul de comandă	273925 25/34
GTIN	7291075287158
Clasa articolului	26D

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

Descriere tehnică

Serie	PENTACUT
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L_1	31 mm
Lungimea totală L	135 mm
Adâncime de retezare t_{max}	10 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Mărimea plăcuței	20 mm
Denumirea producătorului	PCHL 25-34
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

