



Insertii de tăiere PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/24mm



Date comandă

Numărul de comandă	273937 2/24
GTIN	7291075151442
Clasa articolului	26K

Descriere

Execuție:

Formator pozitiv de aşchii. Cu tăiș moale. Viteze de alimentare reduse spre medii.

Aplicație:

Prima alegere pentru gravarea de precizie. Despărțirea este posibilă. Potrivit și pentru tăieri întrerupte.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273924 – 273925.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Rază la colț R	0,2 mm
BW	4 mm

Avans f	0,04 - 0,12 mm/rot
Adâncime de retezare t_{max}	6 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,02 mm
Toleranță rază la colț R	0,03 mm
Mărimea plăcuței Ø d	24 mm
Serie	PENTACUT
Denumirea producătorului	PENTA 24N200J020 IC908
Numărul de schimbări / tășuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărământor de așchii	J
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC908
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare