



## Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, stânga, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 20/34mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273925 20/34
GTIN	7291075287141
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

### Descriere tehnică

Lungime cap $L_1$	31 mm
Serie	PENTACUT
Lungimea totală L	120 mm
Mărime coadă	20 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	10 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Denumirea producătorului	PCHL 20-34
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

