



## Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, pe dreapta, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 25/34mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

### Descriere tehnică

Adâncime de retezare $t_{max}$	10 mm
Mărime coadă	25 mm
Serie	PENTACUT
Lungimea totală L	135 mm
Lungime cap $L_1$	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Denumirea producătorului	PCHR 25-34
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

