



## Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, stânga, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 20/24mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	120 mm
Mărime coadă	20 mm
Serie	PENTACUT
Lungime cap L <sub>1</sub>	19,5 mm
Adâncime de retezare t <sub>max</sub>	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Mărimea plăcuței	25 mm
Denumirea producătorului	PCHL 20-24
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

