



Suport clemă PENTACUT PCH-17, stânga, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 10/17mm



Date comandă

Numărul de comandă	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru lucrul la același nivel pe umerii piesei de prelucrat pentru lățimi de canelare de 0,25 mm – 3,18 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273956 – 273959.

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiți plăcuțe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiți plăcuțe pe stânga.

Descriere tehnică

Serie	PENTACUT
Lungime cap L_1	17 mm
Mărime coadă	10 mm
Lungimea totală L	120 mm
Adâncime de retezare t_{max}	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Mărimea plăcuței	17 mm
Denumirea producătorului	PCHLS 10-17

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire