



## Suport clemă PENTACUT PCH-17, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 12/17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru lucrul la același nivel pe umerii piesei de prelucrat pentru lățimi de canelare de 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273956 – 273959.

#### Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiți plăcuțe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiți plăcuțe pe stânga.

### Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	4 mm
Serie	PENTACUT
Lungime cap $L_1$	17 mm
Lungimea totală $L$	120 mm
OAH	17,6 mm
Mărimea plăcuței	17 mm
Denumirea producătorului	PCHRS 12-17
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire