



## Suport clemă PENTACUT PCH-17, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 25/17mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273950 25/17  |
| GTIN               | 7291075389616 |
| Clasa articolului  | 26D           |

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru lucrul la același nivel pe umerii piesei de prelucrat pentru lățimi de canelare de 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273956 – 273959.

#### Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiți plăcuțe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiți plăcuțe pe stânga.

### Descriere tehnică

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Serie                          | PENTACUT    |
| Lungime cap $L_1$              | 17 mm       |
| Adâncime de retezare $t_{max}$ | 4 mm        |
| Lungimea totală L              | 120 mm      |
| Mărime coadă                   | 25 mm       |
| OAH                            | 30,6 mm     |
| Mărimea plăcuței               | 17 mm       |
| Denumirea producătorului       | PCHRS 25-17 |
| Tip de utilizare               | pe dreapta  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Răcire interioară              | nu               |
| Este posibilă canelarea axială | nu               |
| Tip produs                     | Cap de strunjire |