



Suport clemă PENTACUT PCH-17, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 10/17mm



Date comandă

Numărul de comandă	273950 10/17
GTIN	7291075389555
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru lucrul la același nivel pe umerii piesei de prelucrat pentru lățimi de canelare de 0,25 mm – 3,18 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273956 – 273959.

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiți plăcuțe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiți plăcuțe pe stânga.

Descriere tehnică

Mărime coadă	10 mm
Adâncime de retezare t_{max}	4 mm
Lungimea totală L	120 mm
Lungime cap L_1	17 mm
Serie	PENTACUT
OAH	15,6 mm
HBH	2 mm
Mărimea plăcuței	17 mm
Denumirea producătorului	PCHRS 10-17

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire