



Insertii de tăiere PENTACUT 17 N-P pe dreapta, IC1008, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 1/17mm



Date comandă

Numărul de comandă	273956 1/17
GTIN	7291075390131
Clasa articolului	26K

Descriere

Aplicație:

Sistem universal pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.

Pentru strunjire și canelare. Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiș moale.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950 – 273951.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț R	0,1 mm
Lățime de canelare w	1 mm
Adâncime de retezare t_{max}	3 mm
Avans f	0,02 - 0,05 mm/rot

CUTDIA	6 mm
Mărimea plăcuței Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Denumirea producătorului	PENTA 17N100P010RS IC1008
Numărul de schimbări / tășuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfârșământor de așchii	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC1008
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare