



Suport clemă PENTACUT PCH-17, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 16/17mm



Date comandă

Numărul de comandă	273950 16/17
GTIN	7291075389470
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru lucrul la același nivel pe umerii piesei de prelucrat pentru lățimi de canelare de 0,25 mm – 3,18 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273956 – 273959.

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiți plăcuțe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiți plăcuțe pe stânga.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	4 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	120 mm
Serie	PENTACUT
Lungime cap L_1	17 mm
OAH	21,6 mm
Mărimea plăcuței	17 mm
Denumirea producătorului	PCHRS 16-17
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire