



Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 100-180mm



Date comandă

Numărul de comandă	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	32 mm
WF	26,4 mm
Lățime de canelare w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L_1	51 mm
Serie	HELI-GRIP
Denumirea producătorului	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire