



Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 40-48mm



Date comandă

Numărul de comandă	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	44 mm
Lungimea totală L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Adâncime de retezare t_{max}	25 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Denumirea producătorului	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire