



## Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 140-240mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

#### Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

### Descriere tehnică

WF	25,6 mm
Lungime cap $L_1$	44 mm
OAH	37 mm
Serie	HELI-GRIP
Lățime de canelare $w$	4 mm
H	25 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Denumirea producătorului	HFHL 25-140-4T25

## Fișă de date

B	25 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire