



## Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 180-800mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

Lungime cap $L_1$	51 mm
Lungimea totală L	150 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Lățime de canelare w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26 mm
Denumirea producătorului	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire