



Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 400-3000mm



Date comandă

Numărul de comandă	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	6 mm
Serie	HELI-GRIP
Lungime cap L ₁	51 mm
H	25 mm
Adâncime de retezare t _{max}	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
Lungimea totală L	150 mm
HBH	3 mm
Denumirea producătorului	HFHR 25-400-6T32
B	25 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire