



Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 35-40mm



Date comandă

Numărul de comandă	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Adâncime de retezare t_{max}	20 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lățime de canelare w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Lungime cap L_1	39 mm
Denumirea producătorului	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire