



## Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 100-140mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Clasa articolului	26D

### Descriere

**Aplicație:**

Pentru canelare axială și netezire.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

**Notă:**

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

### Descriere tehnică

OAH	37 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	44 mm
Serie	HELI-GRIP
H	25 mm
Lățime de canelare w	4 mm
WF	25,74 mm
Lungimea totală L	150 mm
Adâncime de retezare t <sub>max</sub>	25 mm
Denumirea producătorului	HFHL 25-100-4T25

B	25 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Clemă suport pivotant