



## Insertii de tăiere PENTACUT 17 N-NP pe stânga, IC1008, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273959 2/17
GTIN	7291075389661
Clasa articolului	26K

### Descriere

#### Aplicație:

Sistem complet pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.

Pentru prelucrări de canelare și canelare de strunjire. Cu tăiș moale.

#### Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950 – 273951.

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Rază la colț R	0,8 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	4 mm
RETOL	0,02 mm

CUTDIA	32 mm
Avans f strunjire de canelare	0,05 - 0,15 mm/rot
Avans f canelare interioară	0,05 - 0,09 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Serie	PENTACUT
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,05 mm
Denumirea producătorului	PENTA 17-200NP08LS IC1008
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	NP
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 150 m/min
Categorie	IC1008
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare