



Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 35-40mm



Date comandă

Numărul de comandă	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

Descriere tehnică

OAH	31 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Lățime de canelare w	5 mm
Lungime cap L ₁	39 mm
WF	21 mm
Adâncime de retezare t _{max}	20 mm
Lungimea totală L	140 mm
Denumirea producătorului	HFHL 20-35-5T20

B	20 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Clemă suport pivotant