



## Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 180-400mm



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 273768 180-400 |
| GTIN               | 7291075033748  |
| Clasa articolului  | 26D            |

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Lungimea totală L                     | 150 mm           |
| OAH                                   | 40 mm            |
| Lungime cap L <sub>1</sub>            | 51 mm            |
| Serie                                 | HELI-GRIP        |
| WF                                    | 26,4 mm          |
| Adâncime de retezare t <sub>max</sub> | 32 mm            |
| H                                     | 25 mm            |
| Lățime de canelare w                  | 6 mm             |
| HBH                                   | 3 mm             |
| Denumirea producătorului              | HFHR 25-180-6T32 |
| B                                     | 25 mm            |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tip de utilizare               | pe dreapta       |
| Răcire interioară              | nu               |
| Este posibilă canelarea axială | da               |
| Tip produs                     | Cap de strunjire |