



Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 40-48mm



Date comandă

Numărul de comandă	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

Descriere tehnică

WF	20,6 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Lungime cap L_1	44 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lungimea totală L	140 mm
Adâncime de retezare t_{max}	25 mm
Denumirea producătorului	HFHL 20-40-4T25

Fișă de date

B	20 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire