



Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 180-400mm



Date comandă

Numărul de comandă	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	6 mm
Lungime cap L ₁	51 mm
Lungimea totală L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Adâncime de retezare t _{max}	32 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm

Fișă de date

Denumirea producătorului	HFHL 25-180-6T32
B	25 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire