



Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 130-180mm



Date comandă

Numărul de comandă	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

Descriere tehnică

OAH	37 mm
WF	26 mm
Adâncime de retezare t_{max}	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L_1	51 mm
H	25 mm
Lățime de canelare w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
Denumirea producătorului	HFHL 25-130-5T32

B	25 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Clemă suport pivotant