



Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 100-140mm



Date comandă

Numărul de comandă	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

OAH	37 mm
Lungimea totală L	150 mm
Adâncime de retezare t_{max}	25 mm
H	25 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Serie	HELI-GRIP
Lungime cap L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Denumirea producătorului	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire