



## Insertii de tăiere FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 3/32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Clasa articolului	26K

### Descriere

#### Execuție:

Pentru tije de strunjire, materiale dure și cazuri de aplicare dificile. Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție pronunțată. Viteze de alimentare medii până la mari.

#### Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273576 – 273577.

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Avans f	0,06 - 0,22 mm/rot
Rază la colț R	0,2 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,03 mm
Toleranță rază la colț R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

Denumirea producătorului	PMN D32-3C02 IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmatore de așchii	C
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC908
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare