

**Bară de strunjit MINCUT, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Clasa articolului	26I

Descriere**Execuție:**

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

Aplicație:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422 – 270429.

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	11,2 mm
Serie	MINCUT
Lungimea totală L	90 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Mărimea plăcuței	10 mm
Lungime cap l_2	17,2 mm
Lățimea funcției f_1	2,4 mm
lățimea radială f_2	5,5 mm
Răcire-Ø d_5	6 mm
Rază R	4,6 mm
Denumirea producătorului	MIFHR 12C-10

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară