


**Bară de strunjit MINCUT, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/15mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270420 16/15  |
| GTIN               | 7291075262421 |
| Clasa articolului  | 26l           |

**Descriere****Execuție:**

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

**Aplicație:**

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe Cod 270422 – 270429.

**Descriere tehnică**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø cozii $D_s$          | 16 mm   |
| Lungimea totală L      | 100 mm  |
| Serie                  | MINCUT  |
| Decalaj central $L_3$  | 12,5 mm |
| Mărimea plăcuței       | 15 mm   |
| Lungime cap $l_2$      | 19 mm   |
| Lățimea funcției $f_1$ | 2,7 mm  |
| lățimea radială $f_2$  | 7,5 mm  |
| Răcire-Ø $d_5$         | 8 mm    |
| Rază R                 | 10,3 mm |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Denumirea producătorului | MIFHR 16C-15                     |
| Tip de utilizare         | pe dreapta                       |
| Răcire interioară        | da                               |
| Tip produs               | Bară pentru strunjire interioară |