




Bară de strunjit MINCUT, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/15mm



Date comandă

Numărul de comandă	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Clasa articolului	26l

Descriere

Execuție:

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

Aplicație:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422 – 270429.

Descriere tehnică

Serie	MINCUT
Lungimea totală L	100 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Decalaj central L ₃	12,5 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Lungime cap l ₂	19 mm
Lățimea funcției f ₁	4,7 mm
lățimea radială f ₂	9 mm
Răcire-Ø d ₅	8,5 mm
Rază R	11,3 mm

Denumirea producătorului	MIFHR 20C-15
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară