

**Bară de strunjit MINCUT, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Clasa articolului	26l

Descriere**Execuție:**

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

Aplicație:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422 – 270429.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	12 mm
Serie	MINCUT
Lungimea totală L	102,5 mm
Decalaj central L_3	7,4 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Lungime cap l_2	12,5 mm
lățimea radială f_2	5,5 mm
Lățimea funcției f_1	1,4 mm
Răcire-Ø d_5	5 mm
Rază R	3,8 mm
Denumirea producătorului	MIFHR 12C-8

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară