

**Bară de strunjit MINCUT, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270420 10/8 |
| GTIN | 7291075262384 |
| Clasa articolului | 26l |

Descriere**Execuție:**

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

Aplicație:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422 – 270429.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø cozii D_s | 10 mm |
| Decalaj central L_3 | 7,4 mm |
| Mărimea plăcuței | 8 mm |
| Lungimea totală L | 102,5 mm |
| Serie | MINCUT |
| Lungime cap l_2 | 12,5 mm |
| lățimea radială f_2 | 4,5 mm |
| Lățimea funcției f_1 | 1,4 mm |
| Răcire-Ø d_5 | 5 mm |
| Rază R | 3,8 mm |
| Denumirea producătorului | MIFHR 10C-8 |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |